

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas $\kappa$	117,5 laipsniai
Atraminė plokštelė	259031 39
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	50 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Spaustukas	259038 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	38,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T MVPNR/L 16
Darbinės dalies ilgis $L_3$	27 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Koto Ø $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Spaustukas Tipas 2	259038 2
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500