

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas $\kappa$	117,5 laipsniai
Atraminė plokštelė	259031 39
Užspaudimo ilgis $L_2$	31 mm
Varžtas spaustukui	259021 4
Spaustukas	259038 2
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	40 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Laikiklio ISO kodas	A32S MVPNR/L 16
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500