

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Spaustukas	259038 2
Varžtas spaustukui	259021 1
Laikiklio ISO kodas	A40T MVPNR/L 16
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500