

**Garant**
**Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 31,6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116620 31,6
GTIN	4045197034021
Produktų klasė	11C

**Aprašymas**
**Modelis:**

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

**Privalumai:**

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms **pragręžti**. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

**Pastaba:**
**Prašome atkreipti dėmesį:**

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo Ø (žr. lentelę).

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 343
Nominalusis Ø D <sub>C</sub>	31,6 mm
Bendras ilgis L	334 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	137,6 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Užspaudimo griovelio ilgis c	185 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,29 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		