

**Garant**
**Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 24,7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116620 24,7
GTIN	4045197033888
Produktų klasė	11C

**Aprašymas**
**Modelis:**

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

**Privalumai:**

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms **pragręžti**. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**
**Prašome atkreipti dėmesį:**

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo Ø (žr. lentelę).

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	281 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	123 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,24 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Užspaudimo griovelio ilgis c	160 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	24,7 mm
Norma	DIN 343

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	17,3 mm
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		