

Garant**Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116620 16 |
| GTIN | 4045197033710 |
| Produktų klasė | 11C |

Aprašymas**Modelis:**

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

Privalumai:

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms **pragręžti**. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:**Prašome atkreipti dėmesį:**

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo Ø (žr. lentelę).

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 96 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Norma | DIN 343 |
| Nominalusis Ø D_c | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 218 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,17 mm/aps, |

| | |
|--|--------------------|
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 11,2 mm |
| Smailas kampas | 120 laipsniai |
| Kotas | Morzės kūgis |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 25 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |