

**HOLEX**
**HOLEX Pro pjovimo diskas „du viename“, Disko Ø: 125mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563500 125
GTIN	4045197443038
Produktų klasė	52M

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Universalūs pjovimo diskas plienui ir INOX.**

Lengvai pjaunamas ir stabilus.

**Paskirtis:**

 Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikacija:**
**A30Q-BF.**
**Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

**Techninis aprašymas**

Forma	lenktas
Forma	42
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Disko storis	2 mm

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		