

Garant
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 8,8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116620 8,8
GTIN	4062406096359
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

Privalumai:

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms **pragręžti**. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:
Prašome atkreipti dėmesį:

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo Ø (žr. lentelę).

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	1
Bendras ilgis L	162 mm
Norma	DIN 343
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	67,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	81 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,11 mm/aps,
Nominalusis Ø D_c	8,8 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	6,3 mm
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		