

HOLEX
HOLEX Pro pjovimo diskas PLONAS, Disko Ø: 125mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris

563575 125

GTIN

4045197157645

Produktų klasė

52M

Aprašymas
Modelis:

Siauras modelis greitam pjovimui beveik be užvartų.

- **jovimo šlifavimo diskų grūdėtumas, rišklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.**
- **Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoכלis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.**
- **Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).**

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuoכלiais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:
A60P-BF.
Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plieniui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	41
Forma	tiesus
Disko storis	1,6 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Specifikacija	A46Q-BF
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	ribotai tinka
Plastikas, GFK	ribotai tinka
sausasis	tinka