

HOLEX

Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: C0616



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540800 C0616
GTIN	4045197156068
Produktų klasė	52D

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	60 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Forma	C0616
Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z3

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Freza