

**HOLEX****Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: L1630****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Užapvalintas kūgis“** (KEL).**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	suapvalinto kūgio formos
Bendras ilgis	70 mm
Galvos Ø	16 mm
Forma	L1630
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	30 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HSS

Produkto rūšis

Freza