



Trikojo pagrindas, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442140 3
GTIN	4045197861658
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M10
Aukštis	55 mm
Prijungimo sriegio sureguliuavimas	šoninis
Modelis	Magnetas
Ilgis	117 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Plotis	50 mm

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M