

## Ribinė kalibruojanti šakutė, a – zc, Nominalusis matmuo Ø: 12mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484222 12     |
| GTIN             | 2050001062772 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifautos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7163.

Skirta ISO **tolerancijų laukams a – zc**, kurių **tolerancijos ribos 6 – 13**.

#### Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite **tolerancijos laukus (a – zc)** ir tolerancijos ribas (6 – 13), pvz., Nr. 484222 dyd. **10f9**. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

### Techninis aprašymas

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Norma               | DIN EN ISO 1938-1                  |
| Norma               | DIN 7163                           |
| Tolerancijos laukas | a                                  |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tolerancijos laukas | b  |
| Tolerancijos laukas | c  |
| Tolerancijos laukas | cd |
| Tolerancijos laukas | d. |
| Tolerancijos laukas | e  |
| Tolerancijos laukas | ef |
| Tolerancijos laukas | f  |
| Tolerancijos laukas | fg |
| Tolerancijos laukas | g  |
| Tolerancijos laukas | h  |
| Tolerancijos laukas | j  |
| Tolerancijos laukas | js |
| Tolerancijos laukas | k  |
| Tolerancijos laukas | m  |
| Tolerancijos laukas | n  |
| Tolerancijos laukas | p  |
| Tolerancijos laukas | r  |
| Tolerancijos laukas | s  |
| Tolerancijos laukas | t  |
| Tolerancijos laukas | u  |
| Tolerancijos laukas | v  |
| Tolerancijos laukas | x  |
| Tolerancijos laukas | y  |
| Tolerancijos laukas | z  |
| Tolerancijos laukas | za |
| Tolerancijos laukas | zb |
| Tolerancijos laukas | zc |
| Kokybė              | 12 |
| Kokybė              | 11 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kokybė                      | 13                           |
| Kokybė                      | 9                            |
| Kokybė                      | 10                           |
| Kokybė                      | 7                            |
| Kokybė                      | 8                            |
| Kokybė                      | 6                            |
| Medžiaga                    | Aukščiausios kokybės plienas |
| Nominalus dydis             | 12 mm                        |
| Produkto pavadinimo požymis | a – zc                       |
| Kalibravimas                | L8                           |
| Produkto rūšis              | Ribinė kalibruojanti šakutė  |

## Paslaugos

|   |              |
|---|--------------|
| DAkS kalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm | 028710 5-100 |
| KalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm         | 028700 50    |