

## Garant

### Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma C, TiAlN, M: M6



#### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136171 M6     |
| GTIN             | 4045197867513 |
| Produktų klasė   | 11H           |

#### Aprašymas

##### Modelis:

##### Tvirtas modelis su dešininio sraigtinio griovelio ir kotu pagal DIN 1835-B.

Speciali geometrija **universaliam darbui** staklėse su **sinchroniniais sukliais**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali **TiAlN danga** užtikrina optimalią eksploataavimo trukmę. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

##### Pastaba:

**Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 5 mm

#### Techninis aprašymas

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Sriegio $\varnothing$      | 6 mm  |
| Koto $\varnothing D_s$     | 6 mm  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3     |
| Bendras ilgis L            | 80 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3     |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Norma                                | Gamykliniai standartai                           |
| Kiaurymės Ø                          | 5 mm   |
| Tolerancijos klasė                   | ISO 2X 6HX                                       |
| Sriegio žingsnis                     | 1 mm   |
| Ašmenys                              | HSS E PM   |
| Sriegio gylis                        | 18 mm  |
| Sriegio tipas                        | M  |
| Sriegio dydis                        | M6   |
| Danga                                | TiAlN  |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                                     |
| Sriegio norma                        | DIN 13   |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                                     |
| Kotas                                | DIN 1835 B su h6                                 |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji                   |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.   |
| Koto tolerancija                     | h6   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>sinchroniškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia  |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                      |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka | 32 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         | 32 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 33 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 32 m/min       | P         |

|                                 |               |          |   |
|---------------------------------|---------------|----------|---|
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 20 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 7 m/min  | P |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 11 m/min | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 9 m/min  | M |
| CuZn                            | ribotai tinka | 30 m/min | N |
| Uni                             | tinka         |          |   |
| Alyva                           | tinka         |          |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |          |   |
| šlapias, min.                   | tinka         |          |   |