

**Garant****Freza, HM, Tipas: J1013****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Kūgio forma **gilinimui** ir **nuožulų darymui**. **Speciali forma „Kūginis gilintuvas“** (KSJ). Kampas 60°.

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Pastaba:**

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min<sup>-1</sup>

**Techninis aprašymas**

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Forma	Pažymėtoji vertė
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	J1013
Bendras ilgis	53 mm
Kampas	60 laipsniai
Galvos Ø	10 mm
Koto Ø	6 mm

Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza