

Ribinė kalibruojanti šakutė, Tipas: P



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484223 P
GTIN	2050001937056
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Ribinė kalibruojanti šakutė su tarpiniais matmenimis ir ISO tolerancijos klase, pvz., **Nr. 484223 dyd. 15,8 M6** arba skaitinė tolerancija, pvz., Nr. 484223 **dyd. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifautos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7163.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Techninis aprašymas

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7163
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	a

Tolerancijos laukas	d.
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	zc
Kokybė	6
Kokybė	7
Kokybė	13

Kokybė	10
Kokybė	9
Kokybė	11
Kokybė	8
Kokybė	12
Nominalus dydis	76 - 82,999 mm
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Kalibravimas	L8
Produkto rūšis	Ribinė kalibruojanti šakutė

Paslaugos

DAkS kalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm	028710 5-100
KalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 200 mm	028700 200