

Garant**Kūginis gilintuvas, ilgas 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150377 25 |
| GTIN | 4045197868039 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinu kotu**.

Speciali geometrija su kintamuoju žingsniu ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis. Patobulinta, **speciali TiAlN danga** padidina įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Išorinis Ø | 25 mm |
| Įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991 | M12 |
| Pirminio gręžimo Ø | 3,8 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,25 mm/aps, |
| Bendras ilgis L | 118 mm |
| Koto tolerancija | h9 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo | 3,8 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Danga | TiAlN |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | kintamas |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 75 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 75 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 18 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 8 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 16 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 10 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| CuZn | tinka | 60 m/min | N |
| Grafitas, GFK / CFK | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |

drėgnas, maks.

tinka

sausasis

ribotai tinka