

Garant
Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Spaustukas	259038 4
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Bendras ilgis L	200 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Varžtas spaustukui	259021 4
Laikiklio ISO kodas	A25R MVUNR/L 16
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis.
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Spaustukas Tipas 4	259038 4
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 3	259025 3
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500