

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Bendras ilgis L	300 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	A40T MVUNR/L 16
Spaustukas	259038 4
Atraminė plokštelė	259031 39
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 3	259025 3
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500