

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	250 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A32S MVUNR/L 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Spaustukas	259038 4
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Varžtas spaustukui	259021 4
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500