

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Bendras ilgis L	300 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Spaustukas	259038 4
Atraminė plokštelė	259031 39
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	A40T MVUNR/L 16
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500