

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Bendras ilgis L	250 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Plokštelės dydis	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	96 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S MVZNR/L 16
Varžtas spaustukui	259021 4
Spaustukas	259038 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	30 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Naudingasis gylis T	14 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis.

Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500