

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	30 mm
Iškyšos ilgis L ₁	96 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	48 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S MVZNR/L 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Bendras ilgis L	250 mm
Spaustukas	259038 2
Varžtas spaustukui	259021 4
Naudingasis gylis T	14 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500