

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A40T MVZNR/L 16
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	57 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Varžtas spaustukui	259021 4
Atraminė plokštelė	259031 39
Bendras ilgis L	300 mm
Iškyšos ilgis L ₁	120 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Spaustukas	259038 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Naudingasis gylis T	15 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštelei Tipas 3	259025 3
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500