


**3M Roloc™****Šlifavimo diskas 984F, Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 80**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

554006 80

GTIN

30051141277180

Produktų klasė

53M

## Aprašymas

### Modelis:

**Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį** užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais **Cubitron™ II**.

### Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

### Pastaba:

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

## Techninis aprašymas

Grūdėtumas

80

Disko Ø

76,2 mm

Šlifavimo priemonės

Cubitron™ II

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pagrindas su tvirtais kraštais
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas	984F
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi išorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi išorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi išorinis Ø 75 mm	554094 75