

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 40/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 10
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Plokštelės dydis	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 2204..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	50 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Svirties varžtas	259018 2
Užspaudimo ilgis L ₂	38,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T PTFNR/L 22
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Atraminė plokštelė Tipas 10	259031 10
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500