

Garant**Sriegiklio laikiklis su terkšle ilgas, Plieninis, Bendras ilgis: 250 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149000 250
GTIN	4045197861689
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su griovelio iš abiejų galų apvaliam fikсatoriui užfikсuoti. Laikiklis chromuotas. Terkšlę galima perjungti tiek kairiniam, tiek dešininiam sriegimui arba užfikсuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Įrankių laikiklis su žemu spinduliniu mušimu ir siauromis tolerancijos ribomis. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui giliose, sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

užveržimo ribos □: 2,6 - 5,5 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M3–M10

Atsarginiai kumšteliai Nr. 148710 dyd.: 85

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	2,6 - 5,5 mm
-------------------	--------------

Bendras ilgis	250 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M3–M10
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148710 dyd.	85
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis