

**Garant****Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 40 A = 85, Užveržimo Ø D1: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307526 3
GTIN	4045197868411
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

**Privalumai:**

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Ideali vibraciją slopinančios savybės.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.

**Paskirtis:**

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

**Visur, kur reikia mažesnių matmenų.**

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

**Tiekimo sudėtis:**

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Išorinis Ø D	34 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Ø D <sub>3</sub>	13,7 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 85
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas