

**Garant**
**Plonas hidraulinis patronas, BT 30 A = 85, Užspaudimo Ø D1: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303446 10
GTIN	4045197868602
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

**Tiekimo sudėtis:**

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm
Ø D <sub>3</sub>	22,9 mm
Išorinis Ø D	40 mm
L <sub>2</sub>	47 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Laikiklis	BT 30 A = 85
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308785 30