

Garant
Trumpas patronas Forma AD/B, BT 40, Užspaudimo ribos: 0,3-10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Produktų klasė	31B

Aprašymas
Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar. Itin siauros konstrukcijos, populiariausiems \varnothing iki 10,2 mm.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su **užveržimo raktu**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,3 - 10,2 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 4
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	73 mm
Išorinis \varnothing D	38 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, maks. 50 bar

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 4 mm	627481 4
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40