

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 63, Užspaudimo ribos: 0,3-10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

- **Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$. Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

Tiekimo sudėtis:

Yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 4
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	96,5 mm
Užspaudimo ribos	0,3 - 10,2 mm
Konstrukcija	suplonintas
Išorinis $\varnothing D$	38 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7

Laikiklio norma	DIN 69893-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25 000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 4 mm

627481 4