

**Garant****Precizinis gręžimo patronas, PSC 40, Užspaudimo ribos: 0,3-10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Produktų klasė	31B

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.
- Tinka dešininei ir kairinei eigai.
- Matinis paviršius.

Ypač siauras griebtuvas populiariausiems  $\varnothing$  0,3 – 10,2 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

**Techninis aprašymas**

Išorinis $\varnothing$ D	36 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74 mm
Užspaudimo ribos	0,3 - 10,2 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 4
Laikiklis	PSC 40
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 18000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
maksimalus užveržimo momentas M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

---

## Priedai

6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 4 mm	627481 4
--	----------