

**Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH228F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirti perforatoriai su **SDS-plus įrankio laikikliais** leidžia dirbti labai našiai.

- **Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.**
- **Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas ir švarus gręžimas.**
- **Universaliai naudojamas, nes turi kalto funkciją (sukimo stabdiklis).**
- **Dešininė / kairinė eiga užstrigusių grąžtų atlaisvinimui.**
- **Keičiamas griebtuvas greitam pakeitimui tarp smūginio gręžimo į betoną ir paprasto gręžimo į medieną ir metalą.**
- **Fiksatorius gręžimui į medieną arba plieną**
- **27 % mažiau vibracijos nei ankstesniame modelyje dėl aktyvaus vibracijos slopintuvo.**

Privalumai:

Smūgio energija 3,2 J.

Tiekimo sudėtis:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste. Su 13 mm greitojo užveržimo griebtuvu, keičiamu griebtuvu SDS-plus, gylio ribotuvu, L-BOXX 136.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
--	-------

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	28 mm
maksimali vibracija pagal EN	11 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	GBH 2-28 F
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Svoris	3,1 kg
Naudojama galia	880 W
Smūgių energija	3,2 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus smūgių skaičius	4000 min ⁻¹
Kotas	SDS Plus
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 8 mm	787040 8
Universalių grąžtų rinkinysilgas Grąžto Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmisilgas Grąžto Ø 6 mm	787045 6
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 6 mm	787047 6
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 4 mm	787040 4
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 8 mm	787047 8
	787040 6

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 6 mm	
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas Grąžto Ø 12 mm	787045 12
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis ilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 10 mm	787060 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas Grąžto Ø 8 mm	787045 8
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 10 mm	787047 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 10 mm	787040 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis ilgas Grąžto Ø 10 mm	787045 10
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 12 mm	787040 12
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 4 mm	787047 4
Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis Grąžto Ø 5 mm	787040 5
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis ilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 8 mm	787060 8
Universalių grąžtų rinkinys Grąžto Ø 4-10 mm	787050 4-10
1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3) Grąžto Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis ilgi su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 12 mm	787060 12
HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) Grąžto Ø 5 mm	787047 5