

**3M Roloc™****Šlifavimo diskas 777F, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 50**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	554025 50
GTIN	30051144766308
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Labai didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį** užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER).

### Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

### Pastaba:

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510 ff.

## Techninis aprašymas

Spalvinis kodas	žalia
Grūdėtumas	50
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	777F
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi Išorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta Išorinis Ø 50 mm	554091 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto  $\varnothing$  6 mm vidutinio standumo išorinis  $\varnothing$  50 mm

---

554093 50