


HOLEX**Šlifavimo diskas (A), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553955 120
GTIN	4045197526304
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

Korundas (A) universaliam šlifavimui.

Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo išorinis Ø 75M mm

553920 75M