

Garant**Šlifavimo diskas (CER), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554013 80
GTIN	4045197526052
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis pagrindas
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi lšorinis Ø 75 mm	554094 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø
75 mm

554088 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75
mm

554089 75