

Ribinė kalibruojanti šakutė, Tipas: A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484223 A
GTIN	2050001936905
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Ribinė kalibruojanti šakutė su tarpiniais matmenimis ir ISO tolerancijos klase, pvz., **Nr. 484223 dyd. 15,8 M6** arba skaitinė tolerancija, pvz., Nr. 484223 **dyd. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7163.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Techninis aprašymas

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 7150-2
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	fg

Tolerancijos laukas	g
Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	d.
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Kokybė	11
Kokybė	8
Kokybė	7

Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	13
Kokybė	6
Kokybė	12
Nominalus dydis	3 - 5,999 mm
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Kalibravimas	L8
Produkto rūšis	Ribinė kalibruojanti šakutė

Paslaugos

KalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm	028700 50
DAkKS kalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm	028710 5-100