

Garant
Plonas hidraulinis patronas, BT 40 A = 160, Užspaudimo Ø D1: 8 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303467 8
GTIN	4045197868893
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 18 mm

Ø D₃: 34,6 mm

Išorinis Ø D: 49,5 mm

L₂: 111,5 mm

Techninis aprašymas

Ø D ₃	34,6 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm

L ₂	111,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Laikiklis	BT 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308830 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308810 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40