

**Garant**
**Plonas hidraulinis patronas, BT 40 A = 160, Užspaudimo Ø D1: 12 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303467 12
GTIN	4045197868916
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

**Tiekimo sudėtis:**

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 22 mm

Ø D<sub>3</sub>: 37,9 mm

Išorinis Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 114 mm

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>3</sub>	37,9 mm
L <sub>2</sub>	114 mm

Išorinis Ø D	49,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Laikiklis	BT 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 3 mm	302135 3
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 3 mm	302140 3
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 5 mm	302135 5
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
	308804 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308805 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 6 mm

302135 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 5 mm

302140 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 6 mm

302140 6

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308780 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308830 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 4 mm

302135 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 8 mm

302135 8

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308820 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 8 mm

302140 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomis Užveržimo Ø D1 4 mm

302140 4

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308812 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308810 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40