

## Griovelių kalibras, A–ZC, Nominalus dydis: 5mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484406 5      |
| GTIN             | 2050001063151 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdintojo plieno.

Griovelių kalibrai iki ISO **tolerancijų laukų A – ZC**, jų **tolerancijos lygiai 7 – 13**. Užsakant būtina nurodyti nominalųjį matą, tolerancijos laukus ir kokybę, pvz., Nr. 484406 dyd. 10M6.

#### Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz., griovelių kontrolei.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Pastaba:

Nurodykite pageidaujama tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite **tolerancijos ribas (A – ZC)** ir tolerancijos lygius (7 – 13), pvz., Nr. 484406 dyd. **10M6**. Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus nominaliuosius matmenis su skaičiais išreikštomis tolerancijomis žr. Nr. 484409; 484411.

### Techninis aprašymas

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nominalus dydis     | 5 mm |
| Tolerancijos laukas | A    |
| Tolerancijos laukas | B    |
| Tolerancijos laukas | C    |
| Tolerancijos laukas | CD   |
| Tolerancijos laukas | D    |
| Tolerancijos laukas | E    |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tolerancijos laukas | EF |
| Tolerancijos laukas | F  |
| Tolerancijos laukas | FG |
| Tolerancijos laukas | G  |
| Tolerancijos laukas | H  |
| Tolerancijos laukas | J  |
| Tolerancijos laukas | JS |
| Tolerancijos laukas | K  |
| Tolerancijos laukas | N  |
| Tolerancijos laukas | M  |
| Tolerancijos laukas | P  |
| Tolerancijos laukas | R  |
| Tolerancijos laukas | T  |
| Tolerancijos laukas | S  |
| Tolerancijos laukas | U  |
| Tolerancijos laukas | V  |
| Tolerancijos laukas | F  |
| Tolerancijos laukas | X  |
| Tolerancijos laukas | Z  |
| Tolerancijos laukas | ZA |
| Tolerancijos laukas | ZB |
| Tolerancijos laukas | ZC |
| Kokybė              | 7  |
| Kokybė              | 8  |
| Kokybė              | 9  |
| Kokybė              | 10 |
| Kokybė              | 11 |
| Kokybė              | 12 |
| Kokybė              | 13 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Norma                       | DIN EN ISO 1938-1          |
| Medžiaga                    | grūdintas plienas          |
| Produkto pavadinimo požymis | A-ZC                       |
| Kalibravimas                | L6                         |
| Produkto rūšis              | Ribinis griovelių kalibras |

### Paslaugos

|              |                    |                    |           |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kalibravimas | Kalibrinis kamštis | Maksimalus Ø 20 mm | 028300 20 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------|