


**3M Roloc™****Šlifavimo diskas 237AA, Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 600**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	554009 600
GTIN	2050001743725
Produktų klasė	53M

## Aprašymas

### Modelis:

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką. 237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

### Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: **nerūdijančiojo plieno, titano, stipriai legiruotų plienų** ir t. t., **paviršiui apdirbti**. Nuoseklesnis **užbaigimas ir ilgesnis eksploatavimas** lyginant su kitais šlifavimo diskais, kurių grūdelių dydis panašus.

### Pastaba:

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

## Techninis aprašymas

Spalvinis kodas	ruda
Grūdėtumas	600

3M grūdėtumo apibrėžimas	A30
DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Aluminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas	237AA Trizact™
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi Išorinis Ø 75 mm	554088 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi Išorinis Ø 75 mm	554094 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 75 mm

554089 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

554093 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 75 mm

554091 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm

554092 75