

3M Roloc™**Šlifavimo diskas 777F, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 60**

Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 554025 60 |
| GTIN | 511447643342 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Labai didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER).

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Grūdėtumas | 60 |
| Spalvinis kodas | oranžinė |
| Disko Ø | 50,8 mm |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdėliai (CER) |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 50,8 mm |
| Gamintojo pavadinimas | 777F |
| tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ |
| maksimalus sūkių skaičius | 25000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 50 mm | 554089 50 |
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm | 554093 50 |
| Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm | 554090 50 |
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm | 554092 50 |

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto \varnothing 6 mminkšta lšorinis \varnothing
50 mm

554091 50