

3M Roloc™**Šlifavimo diskas 237AA, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 280**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554008 280
GTIN	2050001743046
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką. 237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: **nerūdijančio plieno, titano, stipriai legiruotų plienų** ir t. t., **paviršiui apdirbti**. Nuoseklesnis **užbaigimas ir ilgesnis eksploatavimas** lyginant su kitais šlifavimo diskais, kurių grūdelių dydis panašus.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

3M grūdėtumo apibrėžimas	A65
Spalvinis kodas	oranžinė

Grūdėtumas	280
DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Aluminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	237AA Trizact™
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto \varnothing 6 mm vidutinio standumo išorinis \varnothing 50 mm

554092 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto \varnothing 6 mm standi išorinis \varnothing 50 mm

554089 50