


3M Roloc™**Šlifavimo diskas 984F, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 60**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554005 60
GTIN	30051141277098
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER).

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdėliais **Cubitron™ II**.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pagrindas su tvirtais kraštais
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	984F
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi Išorinis Ø 50 mm

554089 50