

3M Roloc™**Šlifavimo diskas 777F, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 80**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554025 80
GTIN	30051144146612
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Labai didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER).

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Spalvinis kodas	geltona
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas	777F
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto \varnothing 6 mm vidutinio standumo išorinis \varnothing 50 mm

554092 50