


**Garant****Šlifavimo diskas (CER), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553921 60
GTIN	4045197526175
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.

**Keraminiai grūduliai (CER)** idealiai tinka nerūdijančio plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

**Paskirtis:**

**Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais**, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	60
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo išorinis Ø 50M mm

553920 50M