



Ultra prispaudimo pirštas, kampuotas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370034 1
GTIN	4046368339501
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
- Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
- Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

Paskirtis:

Vietoje ribotuvo įrenginiuose su Pitbull spaustukais Nr. 370025; 370030 arba ekscentriniais gnybtais Nr. 370001; 370005; 370008.

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.

Techninis aprašymas

Plotis B	12,7 mm
Ilgis L	19,05 mm
rekomenduojamas užspaudimo aukštis	1,5 - 1,9 mm
Ø D ₁	skirta M5
Aukštis H	6,35 mm
Varžtai pagal standartą	M5×12

Norma	DIN 7984
Produkto rūšis	Užspaudimo žnyplės