




Ultra prispaudimo pirštas, kampuotas, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370034 2
GTIN	4046368339341
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
- Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
- Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

Paskirtis:

Vietoje ribotuvo įrenginiuose su Pitbull spaustukais Nr. 370025; 370030 arba ekscentriniais gnybtais Nr. 370001; 370005; 370008.

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.

Techninis aprašymas

Aukštis H	7,92 mm
rekomenduojamas užspaudimo aukštis	1,5 - 3 mm
Plotis B	19,05 mm
Ilgis L	19,05 mm
Ø D ₁	skirta M5
Varžtai pagal standartą	M5×12

Norma	DIN 7984
Produkto rūšis	Užspaudimo žnyplės