



## Ultra prispaudimo pirštas, kampuotas, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370034 3
GTIN	4046368339006
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
- Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
- Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

#### Paskirtis:

Vietoje ribotuvo įrenginiuose su Pitbull spaustukais Nr. 370025; 370030 arba ekscentriniais gnybtais Nr. 370001; 370005; 370008.

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

#### Tiekimo sudėtis:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.

### Techninis aprašymas

Plotis B	25,4 mm
rekomenduojamas užspaudimo aukštis	1,5 - 3 mm
Ilgis L	19,05 mm
Aukštis H	7,92 mm
Ø D <sub>1</sub>	skirta M5
Varžtai pagal standartą	M5×12
Norma	DIN 7984

Produkto rūšis

Užspaudimo žnyplės