



Ultra prispaudimo pirštas, kampuotas, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370034 4
GTIN	4046368331505
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
- Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
- Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

Paskirtis:

Vietoje ribotuvo įrenginiuose su Pitbull spaustukais Nr. 370025; 370030 arba ekscentriniais gnybtais Nr. 370001; 370005; 370008.

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas užspaudimo aukštis	1,5 - 5,6 mm
Ilgis L	25,4 mm
Ø D ₁	skirta M8
Aukštis H	12,7 mm
Plotis B	25,4 mm
Varžtai pagal standartą	M8×16

Norma	DIN 912
Produkto rūšis	Užspaudimo žnyplės